

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.724 Blue e+ filter fan

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.724 - Blue e+ filter fan

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м<sup>3</sup>/ч, степень защиты стандартная IP 54.



## Функции

Арт. №	SK 3239.724
Исполнение	настенные
Преимущества	Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Осевой, двигатель постоянного тока
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	при DC: 110 м <sup>3</sup> /ч
Air throughput with matching outlet filter including pleated filter	при DC: 92 м <sup>3</sup> /ч

## Функции

Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	при DC: 100 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter	при DC: 75 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальная мощность Pэл	при DC: 5,7 Вт
Номинальный ток макс.	при DC: 0,27 А
Размер	Ширина: 204 мм Высота: 204 мм Глубина: 105 мм
Монтажная глубина	84 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм Высота выреза: 177 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым/складчатым фильтром Туре 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур	-15 °С...55 °С
Диапазон температур хранения	-30 °С...70 °С
Уровень шума	при DC: 51 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,78 kg

## Функции

---

Gross weight	0,989 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK Blue e+ filter fan, 110 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), WHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

---

## Одобрения

---

Одобрения	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии

---