Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3240.110

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 09.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3240.110 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Функции

Арт. №	SK 3240.110
Исполнение	настенные
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 175 м³/ч При 60 Гц: 155 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 50 Гц: 218 м³/ч При 60 Гц: 188 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3240200: 130/110 m³/h 2 x 3240200: 159/135 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

© Rittal 2025

Функции

При 50 Гц: 35 Вт При 60 Гц: 34 Вт
При 50 Гц: 0,42 А При 60 Гц: 0,38 А
Ширина: 255 мм Высота: 255 мм
107 мм
Ширина выреза: 224 мм Высота выреза: 224 мм
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Туре 12 с флисовым/складчатым фильтром Туре 3 Туре 3R Туре 4 Туре 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами. У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных — с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
При 50 Гц: 72.000 h При 60 Гц: 76.000 h
-30 °C55 °C
-30 °C55 °C -30 °C70 °C

© Rittal 2025 3

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.1
Gross weight	2.267
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177651951
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025