### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3240.300 Blue e+ outlet filter

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### SK 3240.300 - Blue e+ outlet filter

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.







#### Функции

Арт. №	SK 3240.300
Исполнение	настенные
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the
	louvred grille
	Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
	Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр
	Фильтр-гармошка
Монтажный вырез	Ширина выреза: 224 мм
	Высота выреза: 224 мм
Подходит для арт. №	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Размер	Ширина: 255 мм
	Высота: 255 мм
	Глубина: 45,2 мм

© Rittal 2025

## Функции

Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым/складчатым фильтром Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.4
Gross weight	0.67
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177998360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3