Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3240.810 Blue e+ filter fan

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3240.810 - Blue e+ filter fan 9MC

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.







Функции

Арт. №	SK 3240.810
Исполнение	настенные ЭМС
Описание продукта	ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including EMC filter mat
Вентилятор	Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 175 м³/ч При 60 Гц: 157 м³/ч

© Rittal 2025

Функции

Air throughput with matching	При 50 Гц: 130 м³/ч
outlet filter including chopped-fibre filter	При 60 Гц: 112 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 35,5 Вт
	При 60 Гц: 38,2 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,41 А
	При 60 Гц: 0,42 А
Размер	Ширина: 255 мм
	Высота: 255 мм
	Глубина: 129 мм
Монтажная глубина	108 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 224 мм
	Высота выреза: 224 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60	IP 54 с флисовым фильтром
529	IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым фильтром
	Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока
	службы устройств рекомендуется применение регуляторов или
	индикаторов температуры
Диапазон рабочих температур	-30 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 48 dB(A)
	При 60 Гц: 45 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.82
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177998087

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Одобрения

Одобрения	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025