


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3241.600

# Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 02.05.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3241.600 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm ЭМС

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м<sup>3</sup>/ч, степень защиты стандартная IP 54.



## Функции

Арт. №	SK 3241.600
Исполнение	настенные ЭМС
Описание продукта	ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm fan-and-filter units since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
Мощность (свободного воздушного потока)	При 50 Гц: 225 м <sup>3</sup> /ч При 60 Гц: 245 м <sup>3</sup> /ч

## Функции

Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)	1 x 3240060: 171/182 м³/ч 2 x 3240060: 200/217 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,26 А При 60 Гц: 0,24 А
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 40 Вт При 60 Гц: 42 Вт
Размер	Ширина: 255 мм Высота: 255 мм
Монтажные размеры	Глубина конструкции: 25 мм Монтажная глубина: 107 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 224 мм Высота выреза: 224 мм
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым фильтром IP56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Типе 12 с флисовым фильтром Типе 3 Типе 3R Типе 4 Типе 4X с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 61.000 h При 60 Гц: 60.000 h
Диапазон рабочих температур	-30 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C...70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 54 dB(A) При 60 Гц: 56 dB(A)

## Функции

---

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.1
Gross weight	2.275
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177652460
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Одобрения

---

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTТА UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK