## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3243.066 Флисовый фильтр

Состояние: 11.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SK 3243.066 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

#### Функции

Арт. №	SK 3243.066
Исполнение	для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным
	расположением волокон с прогрессивной структурой.
	Термостойкость до 100°C, несгораемая, класс F1 согласно DIN
	53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура.
	Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная
	фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц
	в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются
	только в сочетании с оригинальными фильтрующими
	прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3243.6
	3244.6
	3245.6
Размер	Ширина: 294 мм
	Высота: 294 мм
	Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.14
Gross weight	0.156
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177666252
ETIM 9	EC002513

© Rittal 2025

# Функции

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC

© Rittal 2025 3