


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.066

Флисовый фильтр

Состояние: 28.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.066 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3243.066
Исполнение	для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3243.6.. 3244.6.. 3245.6..
Размер	Ширина: 294 мм Высота: 294 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,14 kg
Gross weight	0,156 kg
Код ТНВЭД	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Функции

ECLASS 8.0

27180706

Описание продукта

SK сменная фильтрующая прокладка, для ЭМС-фильтрующего вентилятора, для SK 3243.6./3244.6./3245.6. ШВГ: 294 x 294 x 17 мм

Одобрения

Одобрения

CSA
UR + C-UR (recognized)