

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.308 Blue e+ outlet filter

Состояние: 10.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.308 - Blue e+ outlet filter

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



Функции

Арт. №	SK 3243.308
Исполнение	настенные
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Выходной фильтр Фильтр-гармошка
Монтажный вырез	Ширина выреза: 292 мм Высота выреза: 292 мм
Подходит для арт. №	SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
Размер	Ширина: 323 мм Высота: 323 мм Глубина: 44,7 мм

Функции

Степень защиты NEMA	Типе 12 с флисовым/складчатым фильтром Типе 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,94 kg
Gross weight	0,95 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Описание продукта	SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter units 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, WxH 323 x 323 mm, RAL 9005

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---