## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3243.400 Blue e+ outlet filter

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SK 3243.400 - Blue e+ outlet filter 9MC

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.







#### Функции

Арт. №	SK 3243.400
Исполнение	настенные
	ЭМС
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the
	louvred grille
	Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
	Монтаж без использования инструментов
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр
	EMC filter mat
Монтажный вырез	Ширина выреза: 292 мм
	Высота выреза: 292 мм
Подходит для арт. №	SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Размер	Ширина: 323 мм
	Высота: 323 мм
	Глубина: 44,7 мм
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым фильтром
	Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood

© Rittal 2025

#### Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым фильтром IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.94
Gross weight	0.941
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177998315
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3