Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3243.710 Blue e+ filter fan

Состояние: 01.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3243.710 - Blue e+ filter fan

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.







Функции

Арт. №	SK 3243.710
Исполнение	настенные
Преимущества	Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
	Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
	Diagonal fan technology achieves more even and constant
	ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
	Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель
Air throughput, unimpeded airflow	При 50 Гц: 540 м³/ч
(with chopped-fibre filter)	При 60 Гц: 590 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow	При 50 Гц: 625 м³/ч
(with pleated filter)	При 60 Гц: 716 м³/ч

© Rittal 2025 2

Функции

Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter	При 50 Гц: 444 м³/ч При 60 Гц: 498 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including pleated filter	При 50 Гц: 565 м³/ч При 60 Гц: 645 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 78,7 Вт При 60 Гц: 102,8 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,81 А При 60 Гц: 0,9 А
Размер	Ширина: 323 мм Высота: 323 мм Глубина: 144,5 мм
Монтажная глубина	124 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 292 мм Высота выреза: 292 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым/складчатым фильтром Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Указание	У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур	-30 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 62 dB(A) При 60 Гц: 65 dB(A)

© Rittal 2025 3

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.1
Gross weight	4.292
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177997967
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	CSA 30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025