

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 10.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm ЭМС

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.



Функции

Арт. №	SK 3245.600
Исполнение	настенные ЭМС
Описание продукта	ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Диагональный, ЕС-двигатель
Мощность (свободного воздушного потока)	При 50 Гц: 890 м ³ /ч При 60 Гц: 890 м ³ /ч

Функции

Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3243060: 630/630 м³/ч 2 x 3243060: 770/770 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 1,33 А При 60 Гц: 1,33 А
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 165 Вт При 60 Гц: 165 Вт
Размер	Ширина: 323 мм Высота: 323 мм
Монтажные размеры	Глубина конструкции: 25 мм Монтажная глубина: 130,5 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 292 мм Высота выреза: 292 мм
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP51 with chopped-fibre filter IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 1 Type 12 Type 3 Type 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Срок службы	59 000 h
Диапазон рабочих температур	-25 °С...55 °С
Диапазон температур хранения	-25 °С...70 °С
Уровень шума	При 50 Гц: 72 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,622 kg

Функции

Gross weight	3,822 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 890/890 м ³ /ч, 200-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм, ЭМС

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK