

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.920

Фильтрующая прокладка

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.920 - Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.

Функции

Арт. №	SK 3285.920
Описание продукта	Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
Преимущества	Термостойкость от -40 °C до +80 °C
Материал	Пенистый полиуретан
Подходит для арт. №	3319.100 / 3419.100 3320.200 / 3420.200 3334.300 / 3434.300 3334.360 / 3434.360 3334.440 / 3434.440 3334.460 / 3434.460 3334.470 / 3434.470 3334.480 / 3434.480
Размер	Ширина: 320 мм Высота: 599 мм Глубина: 8 мм
Подходит для	Тип корпуса: Чиллеры Blue e+
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0,15 kg
Gross weight	0,14 kg
Код ТНВЭД	56039390

Функции

ETIM 9	EC002513
--------	----------

ETIM 8	EC002513
--------	----------

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------

Описание продукта	SK фильтрующая прокладка, для чиллера SK 3320.200/3334.300, ШВГ: 320 x 599 x 8 мм
-------------------	--