
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3285.920 Фильтрующая прокладка

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3285.920 - Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.

Функции

Арт. №	SK 3285.920
Описание продукта	Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого
	обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок.
	При экстремальных условиях можно использовать
	фильтрующие прокладки.
Преимущества Термостойкость от -40 °C до +80 °C	
Материал	Пенистый полиуретан
Подходит для арт. №	3319.100
	3320.200
	3334.300
	3334.360
	3334.440
	3334.460
	3334.470
	3334.480
Размер	Ширина: 320 мм
	Высота: 599 мм
	Глубина: 8 мм
Подходит для	Тип корпуса: Чиллеры Blue e+
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.15
Gross weight	0.14
 Код ТНВЭД	56039390

© Rittal 2025 2

Функции

EAN	4028177923737
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

0 1	F40
Сертификаты	EAC

© Rittal 2025 3