
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3286.400 Фильтрующая прокладка

Состояние: 24.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3286.400 - Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.

Функции

Арт. №	SK 3286.400
Описание продукта	Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого
	обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок.
	При экстремальных условиях можно использовать
	фильтрующие прокладки.
Преимущества	Термостойкость от −40 °C до +80 °C
Материал	Пенистый полиуретан
Подходит для арт. №	3304.xx0
	3305.xx0
	3328.xx0
	3329.xx0
	3332
	3366
	3127.100
	3127.115
	3128.100
	3128.115
	3129.100
	3129.115
	3130.100
	3130.115
Размер	Ширина: 344 мм
	Высота: 268 мм
	Глубина: 10 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Подходит для	Тип корпуса: Холодильные агрегаты и воздухо-воздушные теплообменники
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.075
Gross weight	0.08
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177325333
E-Number Sweden	E3404578
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Сертификаты ЕАС

© Rittal 2025 3