



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.090

**Модульная концепция контроля
микроклимата, профильная
дверь TS 8**

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.090 - Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения

Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | SK 3300.090 |
| Описание продукта | Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX. |
| Материал | Листовая сталь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Профильная дверь без смонтированного модуля охлаждения Шарниры TS 8, угол открытия двери ок. 110° |
| Указание | Следующая информация относится к шкафам TS шириной 1200 мм Для положения агрегата "справа" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в правую половину шкафа специальная дверь с замком для левой половины шкафа. Для положения агрегата "слева" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в левую половину шкафа. Можно использовать существующую правую дверь с замком. |
| Указание к арт. № | Навеска двери левая |
| Подходит для | Расположение агрегата слева |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Подходит для | Тип корпуса: TS 8: = 1.200 мм: = 2.000 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 25 kg |
| Gross weight | 28 kg |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |
| Описание продукта | SK модульная концепция, профильная дверь, для TS8 ШВ: 1200 x 2000 мм, положение агрегата слева |