



SK 3301.391 - 19" воздуховодный канал для горизонтального тока воздуха

Для подвода холодного воздуха к коммутаторам, смонтированным на задней 19" плоскости.

Функции

Арт. №	SK 3301.391
Описание продукта	Воздуховодный канал, пассивный, для подвода холодного воздуха к 19" IT-оборудованию, установленного в задней части серверной стойки и всасывающего воздух спереди.
Преимущества	Для лучшего подвода воздуха к 19" компонентам Встроенный щеточный буртик для ввода кабеля от 19" IT-оборудования Поддержка тока воздуха спереди назад С регулировкой глубины
Материал	Листовая сталь, окрашенная Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Цвет	RAL 9005
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 1 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3 kg
Gross weight	3,3 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Описание продукта	SK воздуховод, для горизонтального тока воздуха, 1 U, регулировка глубины 223 - 356 мм, листовая сталь, RAL 9005