

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.392**

**Воздуховодный канал**

Состояние: 13.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.392 - Воздуховодный канал для бокового тока воздуха

Для подвода холодного воздуха к коммутаторам с боковой вентиляцией.

## Функции

Арт. №	SK 3301.392
Описание продукта	Воздуховодный канал, пассивный, для подвода холодного воздуха к 19" IT-оборудованию с боковым входом воздуха. Применяется в комбинации с отделением монтажной плоскости с помощью воздуховодных панелей и направлением воздушного потока через воздуховодный канал.
Преимущества	Для лучшего подвода воздуха к 19" IT-оборудования с боковой вентиляцией Встроенная мембрана позволяет вводить кабель назад С регулировкой глубины
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Воздуховодный канал Адаптер для крепления к 19" профильным шинам Магнитная лента для закрытия оставшихся проемов в воздуховодной панели
Возможности монтажа	для 19" профильных шин TS IT для 19" монтажной рамы TS IT для 19" профильных шин standard
Указание по монтажу	Монтируется только на передней 19" монтажной плоскости Монтируется только в области 19" проемов воздуховодной панели
Размер	Высота: 2 U

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: TS IT VX IT Ширина: 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,55 kg
Gross weight	1,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Описание продукта	SK воздуховод, для бокового тока воздуха, 2 U, регулировка глубины 275 - 418 мм, листовая сталь, RAL 9005