


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.210

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 25.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.210 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3302.210
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,32 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,16 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 60 Гц

Функции

Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 3,3 А
Пусковой ток (макс.)	При 60 Гц: 8 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 310 м³/ч Внутренний контур: 345 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,03
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 280 мм Высота: 550 мм Глубина: 140 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,1 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,08 t
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	30 °C...54 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,31 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,36 кВт
Допустимое давление (р макс.)	25 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13,3 kg

Функции

Gross weight	14 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK RTT холодильный агрегат настенный 300Вт, 115В, базовый контроллер, нержавеющая сталь, настенный холодильный агрегат TopTherm полная мощность охлаждения 0,30 кВт, компактные настенные агрегаты класса мощности 0,3 кВт с нанопокрытием конденсатора.

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK