Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3303.510

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3303.510 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue е с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3303.510
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue е с мощностью охлаждения 500 Вт е-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,6 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,35 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1∼, 60 Гц

© Rittal 2025

Функции

Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 5,7 А
Пусковой ток (макс.)	При 60 Гц: 11,5 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 345 м³/ч Внутренний контур: 280 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,36
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 280 мм Высота: 550 мм Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,19 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,12 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Диапазон рабочих температур	10 °C55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Диапазон установок	20 °C54 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,44 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,5 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16.15
Gross weight	18.6

© Rittal 2025 3

Функции

Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177322837
E-Number Sweden	E3404554
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Declaration of conformity - F-gas regulation
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025