

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

Настенные кондиционеры

Состояние: 19.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.



Функции

Арт. №	SK 3305.130
Материал	Листовая сталь
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.500 Вт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.510 Вт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 850 Вт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1.020 Вт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 5,6 А При 60 Гц: 6,2 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 22 А При 60 Гц: 24 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 900 м³/ч Внутренний контур: 800 м³/ч

Функции

Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,8
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 260 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,6 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 1.430 CO2 эквивалент (CO2e): 0,86 t
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Диапазон установок	30 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 850 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1.000 Вт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1.000 Вт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1.160 Вт
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16...16 А
Упаковка	1 шт.
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK