

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3311.040**

**Шланг для подключения**

Состояние: 13.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.040 - Шланг для подключения

Гибкий и укорачиваемый шланг подключения, с обеих сторон втулки для подключения LCP к системе трубопроводов.

## Функции

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Арт. №                        | SK 3311.040   |
| Материал                      | NBR (internal) with steel spiral and fabric inlay   |
| Исполнение                    | Охлаждение стоек  |
| Длина                         | 1,8 м   |
| Гидравлические подключения    | G 1½" внутренняя резьба   |
| Диапазон рабочих температур   | -30 °C...70 °C  |
| Допустимое давление (р макс.) | 16 бар  |
| Упаковка                      | 2 шт.   |
| Вес нетто                     | 6,302 kg  |
| Gross weight                  | 6,779 kg  |
| Код ТНВЭД                     | 39173200  |
| ETIM 9                        | EC002515  |
| ETIM 8                        | EC002515  |
| ECLASS 8.0                    | 27180712  |
| Описание продукта             | SK шланг подключения, для подключения воды сверху и снизу, для LCP Rack/Inline CW, L: 1800 мм |