Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3313.614 Шланг для подключения

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3313.614 - Шланг для подключения

Гибкий и укорачиваемый шланг подключения, с обеих сторон втулки для подключения LCP к системе трубопроводов.

Функции

| Арт. № | SK 3313.614 |
|-------------------------------|---|
| Исполнение | Охлаждение стоек CW |
| Материал | NBR (internal) with steel spiral and fabric inlay |
| Длина | 2,5 м |
| Гидравлические подключения | G ¾" внутренняя резьба |
| Диапазон рабочих температур | -30 °C70 °C |
| Допустимое давление (р макс.) | 10 бар |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес нетто | 5.08 |
| Gross weight | 5.485 |
| Код ТНВЭД | 39173200 |
| EAN | 4028177983861 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| | |

© Rittal 2025