

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

Шланг для подключения

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Шланг для подключения

Гибкий и укорачиваемый шланг подключения, с обеих сторон втулки для подключения LCP к системе трубопроводов.

Функции

Арт. №	SK 3313.614
Исполнение	Охлаждение стоек CW
Материал	NBR (internal) with steel spiral and fabric inlay
Длина	2,5 м
Гидравлические подключения	G ¾" внутренняя резьба
Диапазон рабочих температур	-30 °C...70 °C
Допустимое давление (p макс.)	10 бар
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	5,08 kg
Gross weight	5,485 kg
Код ТНВЭД	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Описание продукта	SK Connection hose, for LCU CW 3313.610, length 2500 mm