



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.700

Флисовый фильтр

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.700 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3321.700
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3237.2xx/3237.1xx
Размер	Ширина: 89 мм Высота: 89 мм Глубина: 10 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,005 kg
Gross weight	0,007 kg
Код ТНВЭД	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Функции

Описание продукта

SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3237..., ШВГ: 89 x 89 x 10 мм