## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3321.705 Флисовый фильтр

Состояние: 13.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SK 3321.705 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

#### Функции

Арт. №	SK 3321.705
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3237.2xx/3237.1xx
Размер	Ширина: 89 мм Высота: 89 мм Глубина: 10 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.156
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177695535
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

© Rittal 2025

## Функции

ECLASS 8.0 27180706

## Одобрения

Сертификаты ЕАС

© Rittal 2025

3