

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3322.705 Флисовый фильтр

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDEM LOH GROUP



# SK 3322.705 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

## Функции

|                     |  |
|---------------------|--|
| Арт. №              | SK 3322.705  |
| Исполнение          | для фильтрующих вентиляторов   |
| Описание продукта   | Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм. |
| Материал            | Химическое волокно   |
| Указание            | No suitable for use in EMC filter fans.  |
| Подходит для арт. № | 3238....   |
| Размер              | Ширина: 120 мм<br>Высота: 120 мм<br>Глубина: 12 мм   |
| Класс фильтра       | согл. DIN EN 779: G2<br>согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %  |
| Упаковка            | 50 шт.   |
| Вес нетто           | 0,2 kg   |
| Gross weight        | 0,253 kg   |
| Код ТНВЭД           | 56039390   |
| ETIM 9              | EC002513   |
| ETIM 8              | EC002513   |
| ECLASS 8.0          | 27180706   |

## Функции

---

Описание продукта

SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3238..., ШВГ: 120 x 120 x 12 мм

## Одобрения

---

Одобрения

CSA  
UR + C-UR (recognized)