Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3327.700 Флисовый фильтр

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3327.700 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.





Функции

Арт. №	SK 3327.700		
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов		
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным		
	расположением волокон с прогрессивной структурой.		
	Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN		
	53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура.		
	Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная		
	фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц		
	в 10 мкм.		
Материал	Химическое волокно		
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются		
	только в сочетании с оригинальными фильтрующими		
	прокладками Rittal.		
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3		
	согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %		
Упаковка	5 шт.		
Вес нетто	0.09		
Gross weight	0.093		
Код ТНВЭД	56039390		
EAN	4028177205314		

© Rittal 2025

Функции

ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

Одобрения

Сертификаты	EAC		
-------------	-----	--	--

© Rittal 2025 3