### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3328.610

# Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SK 3328.610 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue е с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



#### Функции

Арт. №	SK 3328.610
Исполнение	настенные
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue е с мощностью охлаждения 500 Вте-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano
	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
	Шаблон вырезов
	Крепежный материал
	Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,1 кВт
согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,44 кВт
	Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,6 кВт
	Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,85 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

© Rittal 2025 2

# Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 13,4 А При 60 Гц: 14,8 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 27 А При 60 Гц: 27 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 640 м³/ч Внутренний контур: 550 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,3 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,47
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 1.580 мм Глубина: 295 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,95 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 CO2 эквивалент (CO2e): 1,36 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
Диапазон рабочих температур	10 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Диапазон установок	20 °C55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,86 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,04 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,02 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,23 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Входной предохранитель	Защитный автомат трансформатора: 1825 А
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025 3

## Функции

Вес нетто	73
Gross weight	73
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177379800
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	FCC
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025