



SK 3328.610 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3328.610
Исполнение	настенные
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,44 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,6 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,85 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 13,4 А При 60 Гц: 14,8 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 27 А При 60 Гц: 27 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 640 м ³ /ч Внутренний контур: 550 м ³ /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,3 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,47
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 1.580 мм Глубина: 295 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,95 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 1.430 CO ₂ эквивалент (CO ₂ e): 1,36 t
Регулирование температуры	e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,86 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,04 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,02 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,23 кВт
Допустимое давление (p макс.)	28 бар
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Входной предохранитель	Защитный автомат трансформатора: 18...25 А
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес нетто	73 kg
Gross weight	73 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK RTT blue e холодильный агрегат настенный 2000Вт, 115В, e-комфортный контроллер, нержавеющая сталь, настенный холодильный агрегат TopTherm Blue e, энергоэффективный настенный холодильный агрегат Blue e в классах мощности от 2, кВт до 0,75 кВт со встроенным e-комфортным контроллером

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	FCC Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK