

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Настенные кондиционеры

Состояние: 20.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Функции

Арт. №	SK 3329.104
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Крепежный материал
Исполнение	настенные
Степень защиты IP согл. EN 60529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0 кг
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Диапазон установок	30 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	68.4
Gross weight	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Сертификаты

EAC

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK