


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3341.230**

**Встраиваемые вентиляторы для  
482,6 мм (19")**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3341.230 - Встраиваемые вентиляторы для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м<sup>3</sup>/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3341.230
Описание продукта	Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство Вкл. блок клемм и крепежный материал
Мощность (свободного воздушного потока)	480 м <sup>3</sup> /ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,36 А При 60 Гц: 0,33 А
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 200 мм
Расстояние между осями вентиляторов	85 мм
Кол-во вентиляторов	3
Уровень шума	При 50 Гц: 51 dB(A)
Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C

## ФУНКЦИИ

---

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.54
Gross weight	2.727
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177041486
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

---

## Одобрения

---

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии

---