


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3342.115**

**Встраиваемые вентиляторы для  
482,6 мм (19")**

Состояние: 09.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3342.115 - Встраиваемые вентиляторы для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м<sup>3</sup>/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3342.115
Описание продукта	Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство Вкл. блок клемм и крепежный материал
Мощность (свободного воздушного потока)	480 м <sup>3</sup> /ч
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Номинальное рабочее напряжение	110 В, 1~, 50 Гц/60 Гц 110 В (DC)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,69 А При 60 Гц: 0,69 А
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 200 мм
Расстояние между осями вентиляторов	105 мм
Кол-во вентиляторов	3
Уровень шума	При 50 Гц: 52 dB(A)

## ФУНКЦИИ

Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.6
Gross weight	2.78
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177041516
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------