

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

**Встраиваемые вентиляторы для
482,6 мм (19")**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3342.500 - Встраиваемые вентиляторы для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м³/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3342.500
Описание продукта	Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство Вкл. блок клемм и крепежный материал
Мощность (свободного воздушного потока)	480 м ³ /ч
Указание к арт. №	Встраиваемые вентиляторы для метрических направляющих шин по запросу. Исполнение с контролем
Номинальное рабочее напряжение	115 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц 24 В (DC)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,85 А
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 200 мм
Расстояние между осями вентиляторов	105 мм
Кол-во вентиляторов	3
Уровень шума	при DC: 51 dB(A)

ФУНКЦИИ

Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.8
Gross weight	1.998
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177041530
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECCLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии