

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3350.230

# Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19")

Состояние: 04.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3350.230 - Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м<sup>3</sup>/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. Простое обслуживание вентиляторов благодаря направляющей раме.

## Функции

|   |   |
|---|---|
| Арт. №                                  | SK 3350.230   |
| Описание продукта                       | Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. |
| Преимущества                            | Простое обслуживание и замена вентиляторов благодаря направляющей раме.   |
| Цвет                                    | RAL 7035  |
| Комплект поставки                       | Готовое к подключению устройство<br>Вкл. блок клемм и крепежный материал  |
| Мощность (свободного воздушного потока) | 320 м <sup>3</sup> /ч   |
| Номинальное рабочее напряжение          | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц  |
| Номинальный ток макс.                   | При 50 Гц: 0,24 А<br>При 60 Гц: 0,22 А  |
| Входной предохранитель                  | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А  |
| Размер                                  | Ширина: 482,6 мм<br>Высота: 44 мм<br>Глубина: 200 мм  |
| Расстояние между осями вентиляторов     | 85 мм   |

## Функции

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Кол-во вентиляторов         | 2   |
| Уровень шума                | При 50 Гц: 51 dB(A)   |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...55 °C  |
| Упаковка                    | 1 шт.   |
| Вес нетто                   | 1,8 kg  |
| Gross weight                | 2 kg  |
| Код ТНВЭД                   | 84145915  |
| ETIM 9                      | EC000320  |
| ETIM 8                      | EC000320  |
| ECLASS 8.0                  | 27180716  |
| Описание продукта           | SK встраиваемый вентилятор, для 482,6 мм (19"), 320 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 482,6 x 44 x 200 мм |

## Одобрения

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Одобрения  | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Объяснения | Декларация о соответствии     |