


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.024

**Встраиваемые вентиляторы Vario
для 482,6 мм (19")**

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.024 - Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м³/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. Простое обслуживание вентиляторов благодаря направляющей раме.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3352.024
Описание продукта	Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
Преимущества	Простое обслуживание и замена вентиляторов благодаря направляющей раме.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство Вкл. блок клемм и крепежный материал
Мощность (свободного воздушного потока)	480 м ³ /ч
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальный ток макс.	при DC: 0,74 А
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 200 мм

ФУНКЦИИ

Расстояние между осями вентиляторов	105 мм
Кол-во вентиляторов	3
Уровень шума	при DC: 51 dB(A)
Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.64
Gross weight	1.84
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177041639
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии
