Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3352.500

Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19")

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3352.500 - Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м³/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. Простое обслуживание вентиляторов благодаря направляющей раме.

Функции

Арт. №	SK 3352.500
Описание продукта	Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19"
	плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию
	воздуха в распределительном шкафу, таким образом
	избегается возникновение тепловых застоев.
Преимущества	Простое обслуживание и замена вентиляторов благодаря
	направляющей раме.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство
	Вкл. блок клемм и крепежный материал
Мощность (свободного	480 м³/ч
воздушного потока)	
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Номинальное рабочее	115 В - 230 В, 1∼, 50 Гц/60 Гц
напряжение	24 B (DC)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,85 А
	При 60 Гц: 0,85 А
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Размер	Ширина: 482,6 мм
	Высота: 44 мм
	Глубина: 200 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Расстояние между осями вентиляторов	105 мм
Кол-во вентиляторов	3
Уровень шума	При 50 Гц: 51 dB(A)
Диапазон рабочих температур	-10 °C55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.8
Gross weight	1.976
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177041660
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3