


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

Настенные кондиционеры

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Функции

Арт. №	SK 3361.140
Материал	Листовая сталь
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 750 Вт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 780 Вт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 510 Вт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 540 Вт
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц 400 В AC
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 1,2 А При 60 Гц: 1,4 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 3,1 А При 60 Гц: 3,3 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 480 м³/ч Внутренний контур: 600 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,5
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 280 мм Высота: 550 мм Глубина: 280 мм

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,28 кг
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Диапазон установок	30 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 480 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 550 Вт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 530 Вт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 640 Вт
Входной предохранитель	Защитный автомат трансформатора: 6,3...10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	20
Gross weight	22
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK