

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.610

**Настенный кондиционер, серия
TopTherm Blue e**

Состояние: 02.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3361.610 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3361.610
Исполнение	настенные
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,87 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,51 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 60 Гц
Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 6,63 А
Пусковой ток (макс.)	При 60 Гц: 11,5 А

ФУНКЦИИ

Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 480 м ³ /ч Внутренний контур: 600 м ³ /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,58
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 280 мм Высота: 550 мм Глубина: 280 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,26 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,16 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...52 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,55 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,6 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Указание к арт. №	Силовые защитные выключатели
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	21.546
Gross weight	22.68
Код ТНВЭД	84158200

ФУНКЦИИ

EAN	4028177429581
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
