


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3366.140**

**Настенные кондиционеры**

Состояние: 05.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.140 - Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

## Функции

Арт. №	SK 3366.140
Материал	Листовая сталь
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.500 Вт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.500 Вт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 980 Вт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1.080 Вт
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 3 А При 60 Гц: 3,1 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 8 А При 60 Гц: 8,8 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 910 м <sup>3</sup> /ч Внутренний контур: 860 м <sup>3</sup> /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,3
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 435 мм Высота: 1.590 мм Глубина: 205 мм

## Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,7 кг
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Диапазон установок	30 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1.090 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1.240 Вт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1.260 Вт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1.430 Вт
Входной предохранитель	Защитный автомат двигателя: 6,3...10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	61,75 kg
Gross weight	65 kg
Код ТНВЭД	84158200
ECLASS 8.0	27180704

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---