

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3418.040**

**Держатель предохранителей**

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3418.040 - Держатель предохранителей

3-полюсные, для расстояния в 60 мм между центрами шин.

## Функции

Арт. №	SV 3418.040
Исполнение	Easy Connect
Материал	Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT) Защита от прикосновения: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Защита от прикосновения: полиамид
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению предварительно смонтированный элемент, вкл. кожух для защиты от прикосновения и внешние клеммы подключения
Указание	При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Плавкие вставки	D 02-E 18 (втулка)
Номинальное напряжение изоляции $U_i$	690 В
Номинальный ток макс.	63 А
Номинальное рабочее напряжение	400 В (DC) 400 В, 3~
Указание	Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Размер	Ширина: 41 мм Высота: 251 мм

## Функции

Подключение проводов	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)	400 В (DC)
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)	400 В (DC)
Round conductor cross-section	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	1,5 kg
Gross weight	1,66 kg
Доля меди (кг / штук)	0,066
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Описание продукта	SV держатель предохранителей, D02-E18, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-16 мм <sup>2</sup> , втулка, вкл. защиту от прикосновения

## Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register
Объяснения	Декларация о соответствии