#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3431.000

# Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 3431.000 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000 для установки на монтажной панели

#### Функции

Арт. №	SV 3431.000
Исполнение	Для монтажной панели
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид
	Негорючесть согласно UL 94
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 9011
	Крышка: RAL 7035
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 10 мм
	Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения	Рамная клемма
(электрического)	
Номинальный ток макс.	100 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Для размера NH	000
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 89 мм
	Высота: 141,5 мм
Подключение проводов	1,5 - 50 мм²
Количество полюсов	3-пол.

© Rittal 2025

### Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.401
Gross weight	0.453
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3