


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000

Состояние: 24.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000 для установки на монтажной панели

Функции

Арт. №	SV 3431.000
Исполнение	Для монтажной панели
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 9011 Крышка: RAL 7035
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 10 мм Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	100 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	000
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 89 мм Высота: 141,5 мм
Подключение проводов	1,5 - 50 мм ²
Количество полюсов	3-пол.

Функции

Round conductor cross-section	1,5 - 50 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,401 kg
Gross weight	0,453 kg
Доля меди (кг / штук)	0,15
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 000, 100 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, для установки на монтажную панель

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK