


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3431.020**

**Силовые предохранительные  
разъединители NH разм. 000**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3431.020 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 3431.020
Исполнение	For 60 mm busbar systems
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючность согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	100 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	000
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

## ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 53 мм Высота: 213 мм
Подключение проводов	2,5 - 50 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	2,5 - 50 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.619
Gross weight	0.64
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---