

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.030

# Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000

Состояние: 09.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.030 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000



## Функции

Арт. №	SV 3431.030
Исполнение	For 60 mm busbar systems
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	100 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	000
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

## Функции

Размер	Ширина: 53 мм Высота: 213 мм
Подключение проводов	2,5 - 50 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	2,5 - 50 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,599 kg
Gross weight	0,62 kg
Доля меди (кг / штук)	0,15
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 000, 100 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, отвод проводов вниз

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK