#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3431.030

# Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 3431.030 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000







#### Функции

Арт. №	SV 3431.030
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	100 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Для размера NH	000
Test specification	MЭK/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

© Rittal 2025

## Функции

Размер	Ширина: 53 мм Высота: 213 мм
Подключение проводов	2,5 - 50 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Cross section round conductor	2,5 - 50 мм²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.599
Gross weight	0.62
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3