



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

**Силовые предохранительные
разъединители NH разм. 000**

Состояние: 17.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.035 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 3431.035
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючность согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	100 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Для размера NH	000
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 53 мм Высота: 213 мм
Подключение проводов	2,5 - 50 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
с электронным контролем состояния (ЭКС)	да
Round conductor cross-section	2,5 - 50 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.6
Gross weight	0.7
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177694125
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---