
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3431.035

Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000

Состояние: 19.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 3431.035 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000







Функции

Арт. №	SV 3431.035
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид
	Негорючесть согласно UL 94
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7001
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Отвод проводов	снизу
Тип подключения	Рамная клемма
(электрического)	
Номинальный ток макс.	100 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Для размера NH	000
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

© Rittal 2025

Функции

Ширина: 53 мм Высота: 213 мм
2,5 - 50 мм²
Высота: 5, 10 мм
3-пол.
да
2,5 - 50 мм²
1 шт.
0.6
0.7
0.15
85369095
4028177694125
EC000249
EC001040
27371401

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3