
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 3439.010 Адаптер подключения

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### SV 3439.010 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

#### Функции

Арт. №	SV 3439.010
Материал	Крышка: ABS Корпус: Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT) Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	600 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Отвод проводов	сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с АСприменением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 180 мм Высота: 247 мм
Подключение проводов, многопроволочных	35 - 240 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)	24 х 21 мм

© Rittal 2025 2

## Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.36
Gross weight	4.635
Доля меди (кг / штук)	0.732
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	ABS
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3