


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3452.500

Клемма подключения

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3452.500 - Клемма подключения

Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.

Функции

Арт. №	SV 3452.500
Описание продукта	Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная, пассивированная
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	10,5 x 11 мм
Указание	При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Подключение проводов	16 - 50 мм ²
Для толщины шин	5 мм
Упаковка	15 шт.
Вес нетто	0,81 kg
Gross weight	1,004 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Описание продукта	SV клемма для подключения провода, 16-50 мм ² , размеры клеммы ШВ: 10,5x11 мм, для толщины шин 5 мм

Одобрения

Одобрения

UR + C-UR (recognized)

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK