


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3453.500**

**Клемма подключения**

Состояние: 21.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3453.500 - Клемма подключения

Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.

## Функции

Арт. №	SV 3453.500
Описание продукта	Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная, пассивированная
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	16,5 x 15 мм
Указание	При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Подключение проводов	35 - 70 мм <sup>2</sup>
Для толщины шин	5 мм
Упаковка	15 шт.
Вес нетто	1,515 kg
Gross weight	1,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Описание продукта	SV клемма для подключения провода, 35-70 мм <sup>2</sup> , размеры клеммы ШВ: 16,5x15 мм, для толщины шин 5 мм

# Одобрения

---

Одобрения

UR + C-UR (recognized)

---

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK